

Stook programma nr 8

Glazuur1200°C

Keramikos

segment 1 : met 180°C per uur naar 400°C, pendel is 0 min.

segment 2 : met skip naar 1200°C, pendel is 0 min.

segment 3 : end.

60

segment	Rate		tijd min
	stijging / daling °C/h	temperatuur °C	
0	0	20°C	
1	180°C	400°C	
2	skip	1200°C	
3	end		
4			
5			
6			
7			
8			
9			
tot		tijd oven aan	
skip	skip opwarmen	kosten ~	
end	afkoelen		
pendel			

